


# Déshydrateur à adsorption LDF-H2-N1/4-24

N° de pièce: 185676

FESTO

pour un air comprimé sec et exempt de particules.

Ce produit est exclusivement disponible via la société Festo USA



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	vertical
Protection de cuve	Cage de protection métallique
Pression d'entrée 1	4 ... 10,5 bar
Point de rosée atmosphérique	-40 °C
Fluide de service	Air comprimé filtré, non lubrifié
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	selon la directive européenne CEM
Classe de résistance à la corrosion KBK	1
Température du fluide	2 ... 50 °C
Température ambiante	2 ... 50 °C
Poids du produit	6.500 g
Mode de fixation	à trou débouchant
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE
Information matière corps	Zinc moulé sous pression