


# câble DUO KM12-DUO-M8-WDWD

N° de pièce: 18687

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Plage de tension de service CA	$\leq 60$ V
Plage de tension de service CC	$\leq 75$ V
Courant admissible	2,8 A
Degré de protection	IP67
Température ambiante pour câble non posés à demeure	-5 ... 70 °C
Température ambiante	-30 ... 70 °C
Connexion électrique	Connecteurs mâles droits/connecteurs femelles coudés M12x1 / M8x1 à 3 pôles/à 3 pôles
Structure du câble	3x0,25
Longueur de câble	0,6 m
Couleur de la gaine de câble	gris
Information matière gaine de câble	PUR