


# câble DUO KM12-DUO-M8-GDWD

N° de pièce: 18688

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Plage de tension de service CA	$\leq 60$ V
Plage de tension de service CC	$\leq 75$ V
Courant admissible	2,8 A
Degré de protection	IP67
Température ambiante pour câble non posés à demeure	-5 ... 70 °C
Température ambiante	-30 ... 70 °C
Poids du produit	61 g
Connexion électrique	Connecteur mâle droit/connecteur femelle droit M12x1 / M8 à 4 pôles/à 3 pôles
Structure du câble	2x(3x0,25)
Diamètre de câble	4,5 mm
Longueur de câble	0,6 m
Mode de fixation	à trou débouchant avec connecteur fileté avec écrou-raccord
Information matière écrou-raccord	Laiton nickelé
Information matière corps	PUR
Information matière gaine de câble	PUR
Information relative aux matériaux : contacts à fiche	Laiton doré