


# Raccord fileté de gaine de protection MKGV-37-M40

N° de pièce: 1877305

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Classe de résistance à la corrosion KBK	2
Degré de protection	IP54
Température ambiante	-40 ... 100 °C
Mode de fixation	fileté
Note sur la matière	Conforme RoHS
Information matière raccord fileté	PA