


dérivation de câble ASI-KVT-FK-S

N° de pièce: 18797

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Mode de fixation	à trou débouchant
Position de montage	indifférent
Poids du produit	7,2 g
Plage de tension de service CC	≤ 75 V
Plage de tension de service CA	≤ 60 V
Courant admissible	3 A
Section de raccordement	1,5 mm ²
Degré de protection	IP65
Température ambiante pour câble non posés à demeure	-5 ... 50 °C
Température de stockage	-30 ... 85 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Matériau corps	PA
Matériau contacts à fiche	Bronze