


bloc de raccordement VIGM-04-D-3

N° de pièce: 18835

FESTO

[pour terminal de distributeurs](#)

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2026. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Selon la norme	ISO 5599-2
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	1
Pression de service	-0,9 ... 16 bar
Agrément	UL - Recognized (OL)
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Mode de fixation embase	à trou débouchant
Raccord pneumatique 1	G1
Raccord pneumatique 2	G1/2
Raccord pneumatique 3	G1
Raccord pneumatique 4	G1/2
Raccord pneumatique 5	G1
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau embase	Aluminium moulé sous pression