


ventouse complète ESG-6

N° de pièce: 189169

FESTO



Fiche technique

Fiche de données générales - Les valeurs individuelles dépendent de votre configuration.

Caractéristique	Valeur
Diamètre de ventouse	6 mm
Position de montage	vertical
Caractéristiques spécifiques	Antistatique
Conception	Raccord du vide en haut Raccord du vide sur le côté à compensation de hauteur avec compensateur de hauteur élevée
Correspondance des porte-ventouse	Taille 2
Forme de la ventouse	plat cylindrique
Fluide de service	Air ambiant selon ISO 8573-1:2010 [7::-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Température ambiante	-30 ... 200 °C
Raccord de vide	M5 M10x1 QS-6 PK-4
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau ventouse	BR FPM NBR PUR VMQ (silicone)