


ventouse complète ESG-30

N° de pièce: 189174

FESTO



Fiche technique

Fiche de données générales - Les valeurs individuelles dépendent de votre configuration.

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre de ventouse | 30 mm |
| Position de montage | vertical |
| Caractéristiques spécifiques | Antistatique |
| Conception | Raccord du vide en haut Raccord du vide sur le côté à compensation de hauteur avec compensateur de hauteur élevée |
| Correspondance des porte-ventouse | Taille 4 |
| Forme de la ventouse | plat cylindrique Rond profond Cylindrique, extra profond Cylindrique, soufflet x1,5 Cylindrique, soufflets 3,5 convolutions |
| Fluide de service | Air ambiant selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 1 - Faibles effets de corrosion |
| Température ambiante | -30 ... 200 °C |
| Raccord de vide | M14x1 G1/8 QS-6 PK-4 |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Matériau ventouse | BR FPM NBR PUR VMQ (silicone) Vulkollan® |