


ventouse complète ESG-6X20

N° de pièce: 189185

FESTO



Fiche technique

Fiche de données générales - Les valeurs individuelles dépendent de votre configuration.

| Caractéristique | Valeur |
|---|--|
| Taille de ventouse | 6x20 mm |
| Position de montage | vertical |
| Conception | Raccord du vide en haut Raccord du vide sur le côté à compensation de hauteur avec compensateur de hauteur élevée |
| Correspondance des porte-ventouse | Taille 4 |
| Forme de la ventouse | Ovale, plat |
| Fluide de service | Air ambiant selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 1 - Faibles effets de corrosion |
| Température ambiante | -10 ... 70 °C |
| Raccord de vide | M14x1 G1/8 QS-6 PK-4 |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Matériau ventouse | NBR |