


# support de ventouse ESH-HB-4-QS

N° de pièce: 189209

FESTO

sans compensation de hauteur, raccord du vide latéral.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Volume	0,646 cm <sup>3</sup>
Position de montage	vertical
Conception	Raccord du vide sur le côté
Correspondance des porte-ventouse	Taille 4
Fluide de service	Air ambiant selon ISO 8573-1:2010 [7:::]
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-A1-L
Température ambiante	0 ... 60 °C
Poids du produit	27 g
Mode de fixation	taraudé
Fixation de ventouse	M6
Raccord de vide	QS-6
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	NBR Acier
Matériau support	Aluminium Laiton nickelé POM Acier traité Acier fortement allié