


# support de ventouse ESH-HCL-6-G

N° de pièce: 189232

FESTO

avec compensation de hauteur longue, raccord du vide en haut,  
fixation du porte-ventouse au moyen de 2 écrous hexagonaux.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Compensateur de hauteur de porte-ventouse	40 mm
Volume	16,325 cm <sup>3</sup>
Position de montage	vertical
Conception	Raccord du vide en haut à compensation de hauteur
Correspondance des porte-ventouse	Taille 6
Fluide de service	Air ambiant selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-A1-L
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	560 g
Mode de fixation	avec contre-écrou
Fixation de ventouse	M20x2
Raccord de vide	G1/4
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau support	Aluminium Laiton nickelé POM Acier traité Acier fortement allié