


support de ventouse ESH-HD-5-G

N° de pièce: 189241

FESTO

avec compensation de hauteur, raccord du vide latéral, fixation du porte-ventouse au moyen de 2 écrous hexagonaux.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Compensateur de hauteur de porte-ventouse | 10 mm |
| Volume | 2,072 cm ³ |
| Position de montage | vertical |
| Conception | Raccord du vide sur le côté à compensation de hauteur |
| Correspondance des porte-ventouse | Taille 5 |
| Fluide de service | Air ambiant selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 1 - Faibles effets de corrosion |
| Conformité PWIS | VDMA24364-A1-L |
| Température ambiante | -10 ... 60 °C |
| Poids du produit | 195 g |
| Mode de fixation | avec contre-écrou |
| Fixation de ventouse | M10 |
| Raccord de vide | G1/8 |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Matériau support | Aluminium Laiton nickelé POM Acier traité Acier fortement allié |