


support de ventouse ESH-HE-1-M3

N° de pièce: 189253

FESTO

sans compensation de hauteur, à visser directement.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	1,2 mm
Volume	0,04 cm ³
Position de montage	vertical
Conception	Raccord du vide en haut
Correspondance des porte-ventouse	Taille 1
Fluide de service	Air ambiant selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-A1-L
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	1 g
Mode de fixation	fileté Via raccord de vide
Fixation de ventouse	Diamètre 3 mm
Raccord de vide	M3
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	Alliage d'aluminium NBR POM Acier
Matériau support	Acier traité