


# support de ventouse ESH-HE-4-G1/8

N° de pièce: 189256

FESTO

sans compensation de hauteur, à visser directement.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	4 mm
Volume	0,289 cm <sup>3</sup>
Position de montage	vertical
Conception	Raccord du vide en haut
Correspondance des porte-ventouse	Taille 4
Fluide de service	Air ambiant selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-A1-L
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	11 g
Mode de fixation	fileté Via raccord de vide
Fixation de ventouse	M6
Raccord de vide	G1/8
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	Alliage d'aluminium NBR POM Acier
Matériau support	Acier traité