


câble plat KASI-1,5-Y-100

N° de pièce: 18940

FESTO

pour composants de système AS-Interface
Livraison par conditionnement 100 mètres, jaune



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Poids du produit	71 g
Plage de tension de service CC	≤ 75 V
Plage de tension de service CA	≤ 60 V
Courant admissible	3 A
Longueur de câble	100 m
Degré de protection	IP65 avec extrémités de conducteur fermées
Température ambiante	-40 ... 85 °C
Température ambiante pour câble non posés à demeure	-25 ... 85 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Matériau gaine du câble	Mélange de caoutchouc
Couleur de la gaine de câble	jaune