


Terminal de distributeurs VIFB-03-B

N° de pièce: 18980

FESTO

Terminal de distributeurs VIMP-/VIFB-03, avec connexion bus de terrain.
Fin de série. Disponible jusqu'en 2012.



Fiche technique

Fiche de données générales - Les valeurs individuelles dépendent de votre configuration.

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	5/2 bistable 5/2, monostable 5/3, sous pression 5/3 à l'échappement 5/3, fermé
Débit nominal normal	300 ... 1.300 l/min
Pression de service	-0,9 ... 10 bar
Pilotage électrique	Bus de terrain
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	26
Nombre max. des zones de pression	3
Système E/S électrique	oui
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Largeur	18 mm 26 mm
Degré de protection	IP65
Fonction d'échappement	réglable
Mode d'actionnement	électrique
Type de terminal	03
Conception	Piston tiroir
Alimentation en air de pilotage	externe interne
Structure du terminal de distributeurs	modulaire et extensible
Pression de fonctionnement pour terminal de distributeurs avec alimentation d'air de pilotage interne	4 ... 8 bar
Pression de commande	4 ... 6 bar
Compatible vide	oui
Tension de service nominale CC	24 V
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne CEM
Classe de résistance à la corrosion KBK	2
Température du fluide	-5 ... 50 °C