

Terminal de distributeurs


VISB-03-B

N° de pièce: 18990

FESTO

programmable.

Pour ce produit, les caractéristiques techniques et les accessoires peuvent varier en fonction de la configuration.



Fiche technique

~ConflIndependentDatasheet

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	5/2, monostable 5/2 bistable 5/3, sous pression 5/3 à l'échappement 5/3, fermé
Débit nominal normal	300 ... 1.300 l/min
Pression de service	-0,9 ... 10 bar
Pilotage électrique	Commande intégrée
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	26
Nombre max. des zones de pression	3
Système E/S électrique	oui
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Largeur	18 mm 26 mm
Degré de protection	IP65
Fonction d'échappement	réglable
Mode d'actionnement	électrique
Type de terminal	03
Conception	Piston tiroir
Alimentation en air de pilotage	externe interne
Structure du terminal de distributeurs	modulaire et extensible
Pression de fonctionnement pour terminal de distributeurs avec alimentation d'air de pilotage interne	4 ... 8 bar
Pression de commande	4 ... 6 bar
Compatible vide	oui
Tension de service nominale CC	24 V
Classe de résistance à la corrosion KBK	2
Température du fluide	-5 ... 50 °C