


union mâle QSH-5/8-1/2-U

N° de pièce: 190642

FESTO

à réduction.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	Standard
Position de montage	indifférent
Forme	Forme droite
Taille du bidon	1
Conception	Principe push-pull
Pression de service sur la plage de température totale	-0,095 ... 1 MPa
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 10 bar
Pression de service sur la plage de température totale	-13,775 ... 145 psi
Classification maritime	Voir certificat
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	4,5 g
Raccord pneumatique 1	Douille de diamètre 5/8
Raccord pneumatique 2	Douille de diamètre 1/2
Température ambiante Fahrenheit	14 ... 140 °F
Couleur de la bague de déverrouillage	gris
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	PBT