

# manodétendeur différentiel LRL-3/8-NPT-QS-3/8-U

N° de pièce: 190913

Produit de fin de série

FESTO

sans manomètre, avec filetage et raccord instantané QS.

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2023. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



## Fiche technique

| Caractéristique                               | Valeur   |
|---|--|
| Fonction de détendeur                         | Pression différentielle constante  |
| Raccord pneumatique 1                         | 3/8 NPT  |
| Raccord pneumatique 2                         | QS-3/8   |
| Mode de fixation                              | vissable   |
| Pression d'alimentation 1 MPa                 | 0 ... 0,9 MPa  |
| Pression d'entrée 1                           | 0 ... 9 bar  |
| Pression d'alimentation 1 psi                 | 0 ... 130,5 psi  |
| Température ambiante                          | 0 ... 60 °C  |
| Matériau corps                                | renforcé PBT   |
| Fluide de service                             | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]   |
| Position de montage                           | indifférent  |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage | Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur) |
| Conformité PWIS                               | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Poids du produit                              | 69 g   |
| Matériau tourillon vissé                      | Laiton   |
| Note sur la matière                           | Conforme RoHS  |