

Clapet anti-retour HBM-1/16-QS-3/16-U

N° de pièce: 190948


FESTO

Passage du raccord instantané QS au filetage.

Ce produit est exclusivement disponible via la société Festo USA

Ce type peut être utilisé pour le vide.

Modèle de fin de série. Disponible jusqu'en 2011.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction anti-retour
Raccord pneumatique 1	QS-3/16
Raccord pneumatique 2	NPT1/16-27
Mode de fixation	vissable
Pression de service	-1 ... 10 bar
Température ambiante	0 ... 60 °C
Information matière corps	Laiton
Fluide de service	Air comprimé filtré, non lubrifié Air comprimé filtré, lubrifié
Poids du produit	15 g