

# ventouse ESV-100-ES

N° de pièce: 191049

FESTO

pièce d'usure, facilement échangeable.



## Fiche technique

| Caractéristique                            | Valeur  |
|--|---|
| Rayon de pièce R min.                      | 200 mm  |
| Diamètre de ventouse                       | 100 mm  |
| Volume de ventouse                         | 79,812 cm <sup>3</sup>                              |
| Position du raccord                        | en haut   |
| Position de montage                        | indifférent   |
| Forme de la ventouse                       | Cylindrique, extra profond                          |
| Pression de service MPa                    | -95 ... 0 kPa                                       |
| Pression de service                        | -0,95 ... 0 bar<br>-13,775 ... 0 psi                |
| Pression de service nominale               | -70 kPa<br>-0,7 bar                                 |
| Pression de service nominale (psi)         | -10,15 psi  |
| Fluide de service                          | Air ambiant selon ISO 8573-1:2010 [7:...]           |
| Conformité PWIS                            | VDMA24364-Zone III                                  |
| Innocuité alimentaire                      | voir Informations complémentaires sur les matériaux |
| Température ambiante                       | -30 ... 180 °C                                      |
| Force de maintien à la pression de service | 440,8 N   |
| Poids du produit                           | 65 g  |
| Couleur                                    | transparent   |
| Dureté Shore                               | 50 +/- 5  |
| Note sur la matière                        | Conforme RoHS                                       |
| Matériau ventouse                          | VMQ (silicone)                                      |