


interface CAMC-F-PN

N° de pièce: 1911916

FESTO

Carte de connexion pour coupleur de bus de terrain.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Dimensions (l x L x h)	19 mm x 90 mm x 65 mm
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne CEM
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	-25 ... 70 °C
Humidité relative de l'air	5 - 95 % sans condensation
Degré de protection	IP20 monté
Température ambiante	0 ... 50 °C
Poids du produit	75 g
Mode de fixation	Module enfichable pour CMMP-AS...-M3
Note sur la matière	Conforme RoHS
Position de montage	indifférent
Protocole	PROFINET
Profil de communication	FHPP
Vitesse de transmission	10/100 Mbit/s (Full/Half)
Topologies	Etoile Anneau Ligne
Redondance des médias	MRP
Allocation d'adresse IP	FCT DCP
Interface de bus de terrain	2x connecteur femelle RJ45
Temps de cycle minimum	1 ms
Affichage a LED	Erreur de bus Activité de communication Ethernet Surveillance de ligne Ethernet Erreur système
Aide à la configuration	GSDML
Paramétrage	FCT
Fonctions additionnelles	Conformance Class B DCP Compatible IRT LLDP MRP PROFenergy Realtime Class 1 SNMP