


# fiche SEA-4GS-7-2,5

N° de pièce: 192008

FESTO

pour terminaux de distributeurs.



## Fiche technique

| Caractéristique                                   | Valeur  |
|---|---|
| Selon la norme                                    | EN 61076-2-101<br>EN 61984  |
| Mode de fixation                                  | avec douilles filetées  |
| Position de montage                               | indifférent   |
| Poids du produit                                  | 18 g  |
| Connexion électrique                              | à 4 pôles<br>Brochage type A, selon EN 175301-803<br>M12x1<br>Connecteur mâle droit/borne à vis |
| Plage de tension de service CC                    | ≤ 250 V   |
| Plage de tension de service CA                    | ≤ 250 V   |
| Intensité maximale admissible à 40 °C             | 4 A   |
| Résistance aux tensions transitoires              | 2,5 kV  |
| Presse-étoupe                                     | Pg7   |
| Diamètre de câble admissible                      | 2,5 ... 2,9 mm  |
| Section de raccordement                           | 0,14 ... 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| Degré de protection                               | IP65  |
| Température ambiante                              | -40 ... 85 °C   |
| Marque CE (voir déclaration de conformité)        | selon la directive européenne sur les équipements basse tension                                 |
| Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité) | selon les prescriptions UK pour les équipements électriques                                     |
| Conformité PWIS                                   | VDMA24364-B2-L  |
| Note sur la matière                               | Conforme RoHS   |
| Degré d'encrassement                              | 3   |
| Classe de résistance à la corrosion KBK           | 2 - Effets de corrosion moyens  |
| Matériau corps                                    | PA  |
| Couleur boîtier                                   | noir  |
| Matériau écrou-raccord                            | PA  |
| Matériau contacts à fiche                         | Laiton<br>Bronze blanc, revêtu  |