


# connecteur femelle MSSD-EB-S-M14

N° de pièce: 192745

FESTO

avec connexion autodénudante



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fréquence de connexion	10
Mode de fixation	sur électrodistributeur avec vis M2,5
Position de montage	indifférent
Poids du produit	17 g
Connexion électrique	à 4 pôles Connecteur femelle Brochage type C selon EN 175301-803
Diamètre de câble	4 ... 6 mm
Section nominale de conducteur	0,25 ... 0,5 mm <sup>2</sup>
Degré de protection	IP67 selon IEC 60529
Température ambiante	-25 ... 90 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Matériau corps	PA
Couleur boîtier	noir