



Manodétendeur différentiel LRLLM-1/16-NPT-QS-5/32-U

N° de pièce: 192829

FESTO

sans manomètre, avec filetage et raccord instantané QS.
Ce produit est exclusivement disponible via la société Festo USA
Modèle de fin de série. Disponible jusqu'en 2011.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de détendeur	Pression différentielle constante
Raccord pneumatique 1	NPT1/16-27
Mode de fixation	vissable
Pression d'entrée 1	0 ... 9 bar
Température ambiante	0 ... 60 °C
Information matière corps	renforcé PBT
Fluide de service	Air comprimé filtré
Position de montage	indifférent
Poids du produit	17,5 g
Information matière embouts filetés	Laiton