

# câble à connecteur femelle KMYZ-4-24-2,5-B

N° de pièce: 193691

FESTO

pour distributeurs à commutation rapide



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Mode de fixation	sur électrodistributeur avec vis centrale M2
Position de montage	indifférent
Poids du produit	32 g
Connexion électrique	Connecteur femelle coudé Câble forme parallélépipédique MSZC
Plage de tension de service CC	3 ... 36 V
Tension de service nominale CC	24 V
Intensité maximale admissible à 40 °C	1 A
Connexion du conducteur de protection	non disponible
Longueur de câble	2,5 m
Caractéristique du câble	Standard
Structure du câble	2x0,35
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 ... 50 °C
Marque CE (voir déclaration de conformité)	Selon la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur la matière	Conforme RoHS
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Matériau gaine du câble	PVC
Matériau corps	PA
Matériau contacts à fiche	Bronze