


Terminal de visualisation et de commande SPC200-MMI-1F

N° de pièce: 194018

FESTO

pour mise en service, programmation et diagnostic.

Fin de série. Livrable jusqu'en 2007



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Aide à la configuration	Fichier EDS
Afficheur	2x16 caractères LCD-Display
Éléments de commande	6 touches Clavier à membrane
Tension de service DC nominale	24 V
Consommation de courant typique module	50 mA
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	selon la directive européenne CEM
Degré de protection	IP65 selon IEC 60529
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Poids du produit	225 g
Exécution interface IHM	RS232C Séparation galvanique 9600 - 115200 Baud 8 bits de données 1 bit stop even parity sans handshake
Connexion électrique tension de service	Barrette de fixation à 3 pôles
Connexion électrique MMI-1	Connecteur mâle SUB-D à 9 pôles