

raccord union cannelé RTU-PK-2/3

N° de pièce: 19542

FESTO

avec raccord cannelé pour tuyaux plastiques type PP, PU, PR.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|--|
| Diamètre nominal | 1,5 mm |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage | Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur) |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Raccord pneumatique 1 | Pour diamètre extérieur de tuyau 4 mm |
| Raccord pneumatique 2 | Pour diamètre extérieur de tuyau 3 mm |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Matériau corps | Laiton |