

chape à rotule CRSGS-M6

N° de pièce: 195580

FESTO

avec écrou hexagonal, pour fixation de vérin orientable sur palier sphérique (côté tige), selon DIN ISO 8139.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	M6
Selon la norme	ISO 12240-4
Classe de résistance à la corrosion KBK	3 - Effets de corrosion forts
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Classification RSBP selon CD-0033	F5a
Température ambiante	-40 ... 150 °C
Poids du produit	29 g
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau bague extérieure	Acier fortement allié
Matériau corps	Acier fortement allié
Matériau bague intérieure	Acier fortement allié
Matériau écrou	Acier fortement allié