


interface pneumatique CPX-GP-03-4,0

N° de pièce: 195738

FESTO

Raccorde le terminal de distributeurs VIMP/VIFB Midi/Maxi au terminal électrique modulaire CPX.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Coupleur de terminaux de distributeurs	Type 03, MIDI/MAXI
Diagnostic	- Tension basse distributeurs
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	26 avec distributeurs monostables
Affichage a LED	- 1 diagnostic général - Etat du canal sur distributeurs
Paramétrage	Fail-safe par canal Forces par canal Mode repos par canal Surveillance module
Protection par fusibles (court-circuit)	Fusible électronique interne par sortie de distributeur
Plage de tension de service CC	21,6 ... 26,4 V
Consommation interne a la tension de service	Typiquement 15 mA (alimentation pour électronique) Typiquement 30 mA (tension d'alimentation pour distributeur)
Alimentation en courant max. par canal	0,2 A
Courant résiduel max. par module	4 A
Tension de service nominale CC	24 V
Séparation de potentiel canal - bus interne	Oui, en cas d'alimentation auxiliaire
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - Aucun effet de corrosion
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Poids du produit	390 g
Pilotage électrique	Bus de terrain
Information matière couvercle	Acier
Information matière corps	Aluminium moulé sous pression