


# connecteur femelle pour câble ASI-SD-FK180

N° de pièce: 196089

FESTO

pour câble plat ASi, profilé tourné de 180°.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Mode de fixation	à trou débouchant
Position de montage	indifférent
Poids du produit	6,2 g
Connexion électrique	à 2 pôles Connecteur femelle droit
Plage de tension de service CC	$\leq 75$ V
Plage de tension de service CA	$\leq 60$ V
Courant admissible	3 A
Section de raccordement	1,5 mm <sup>2</sup>
Degré de protection	IP65
Température ambiante pour câble non posés à demeure	-5 ... 50 °C
Température de stockage	-30 ... 85 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	PA
Matériau contacts à fiche	Bronze