

tuyau plastique spiralé DUO PUN-10X1,5-S-2-DUO-BS

N° de pièce: 197627

FESTO

très souple, bonne tenue à l'hydrolyse.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur de travail | 2 m |
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Longueur des spires jointives | 0,66 m |
| Diamètre intérieur | 7 mm |
| Diamètre de bobine | 80 mm |
| Nombre de spires | 22 |
| Pression de service en fonction de la température | -0,95 ... 10 bar |
| Agrément | TÜV |
| Certificat entité exposante | B 013277 0506 00 |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Température ambiante | -35 ... 60 °C |
| Poids du produit | 490 g |
| Raccord pneumatique | Pour raccord enfichable de diamètre extérieur 10 mm |
| Couleur | bleu/noir |
| Dureté Shore | D 52 +/-3 |
| Matériau tuyau | TPE-U(PU) |