

# tuyau plastique spiralé DUO PUN-10X1,5-S-6-DUO-BS

N° de pièce: 197628

FESTO

très souple, bonne tenue à l'hydrolyse.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Longueur de travail	6 m
Diamètre extérieur	10 mm
Longueur des spires jointives	1,62 m
Diamètre intérieur	7 mm
Diamètre de bobine	80 mm
Nombre de spires	70
Pression de service en fonction de la température	-0,95 ... 10 bar
Agrément	TÜV
Certificat entité exposante	B 013277 0506 00
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-35 ... 60 °C
Poids du produit	1.520 g
Raccord pneumatique	Pour raccord enfichable de diamètre extérieur 10 mm
Couleur	bleu/noir
Dureté Shore	D 52 +/-3
Matériau tuyau	TPE-U(PU)