

tuyau plastique spiralé DUO PUN-12X2-S-1-DUO-BS

N° de pièce: 197629

FESTO

très souple, bonne tenue à l'hydrolyse.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Longueur de travail	1 m
Diamètre extérieur	12 mm
Longueur des spires jointives	0,44 m
Diamètre intérieur	8 mm
Diamètre de bobine	95 mm
Nombre de spires	9
Pression de service en fonction de la température	-0,95 ... 10 bar
Agrément	TÜV
Certificat entité exposante	B 013277 0506 00
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-35 ... 60 °C
Poids du produit	390 g
Raccord pneumatique	Pour raccord enfichable de diamètre extérieur 12 mm
Couleur	bleu/noir
Dureté Shore	D 52 +/-3
Matériau tuyau	TPE-U(PU)