


Ventouse avec raccord VASE-10-M5-SIA

N° de pièce: 197998

FESTO

facilement échangeable,
Ce produit est exclusivement disponible via la société Festo Corée



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre de ventouse	10 mm
Fluide de service	Air ambiant
Classe de résistance à la corrosion KBK	1
Température ambiante	-30 ... 150 °C
Filetage de fixation	M5
Dureté Shore	60
Note sur la matière	Les substances "contenant du silicone" contiennent
Information matière ventouse	VMQ (silicone)