


# kit axial EAMM-A-P4-28B-40P

N° de pièce: 1983071

FESTO

convient pour les actionneurs électriques.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Couple transmissible	0,7 Nm
Poids du produit	50 g
Code d'interface, actionneur	P4-28B
Code d'interface, moteur	40P
Code d'interface, carter de couplage	28B
Note sur la matière	Conforme RoHS