

plaque de coussin d'air ATBT-100-500

N° de pièce: 2109871

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	100
Longueur du palier	500 mm
Position de montage	Horizontal
Mode de fixation	avec écrous pour rainure
Raccord pneumatique	G1/4
Pression de service	≤ 2 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification impossible
Température ambiante	10 ... 50 °C
Température du fluide	10 ... 50 °C
Classe de résistance à la corrosion KBK	2
Poids du produit en fonction de la longueur	3,6 kg/m
Dureté Shore	D 80 +/- 5
Note sur la matière	Conforme RoHS
Surface de chargement max. en fonctionnement	400 kg/m ²
Répétabilité de la hauteur de vol	± 10 μ m
Planéité, ajusté	60 μ m
Planéité, monté	110 μ m