


bloc d'alimentation CACN-3A-7-5

N° de pièce: 2247683

Produit de fin de série

FESTO

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2022. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Largeur	125 mm
Hauteur	130 mm
Longueur	85 mm
Position de montage	Convection libre
Alimentation primaire	monophasé
Courant d'entrée	2,2 - 1,2 A
Tension de sortie nominale CC	48 V
Courant de sortie nominal	5 A
Plage de tension d'entrée CA	100 ... 240 V
Autonomie en cas de coupure de courant	50 ms
Fréquence de réseau	45 ... 65 Hz
Agrément	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne CEM selon la directive européenne sur les équipements basse tension
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	-40 ... 85 °C
Humidité relative de l'air	95 %
Degré de protection	IP20
Température ambiante	-25 ... 70 °C
Poids du produit	1.240 g
Mode de fixation	à rail symétrique
Note sur la matière	Conforme RoHS