

douille de serrage EAMH-110-14-C34

N° de pièce: 2429557

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	110
Position de montage	indifférent
Vitesse de rotation max.	5.000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Moment d'inertie	31,8 kgmm ²
Poids du produit	219 g
Note sur la matière	Conforme RoHS