

# Vérin cylindrique

## DGS-25-40



N° de pièce: 2470

Produit de fin de série

FESTO

Exécutions sans amortissement de fin de course.

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2016. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Course	40 mm
Diamètre de piston	25 mm
Amortissement	Pas d'amortissement
Détection de position	sans
Variantes	Tige de piston sur 1 côté
Pression de service	1 ... 12 bar
Mode de fonctionnement	à double effet
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Température ambiante	-20 ... 80 °C
Force théorique sous 6 bar, au recul	247 N
Force théorique sous 6 bar, à l'avance	295 N
Raccord pneumatique	G1/8