


amortisseur DYSC-25-25-Y1F

N° de pièce: 2480234

FESTO



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|--------------------------------|
| Taille | 25 |
| Course | 25 mm |
| Amortissement | autoréglable |
| Position de montage | indifférent |
| Détection de position | sans |
| Vitesse d'impact max. | 3 m/s |
| Temps de rappel court | 0,3 s |
| Temps de rappel long | 1 s |
| Mode de fonctionnement | à simple effet en poussée |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 2 - Effets de corrosion moyens |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Température ambiante | -10 ... 80 °C |
| Longueur d'amortissement | 25 mm |
| Force d'impact max. | 4.000 N |
| Energie max. absorbée par course | 100 J |
| Energie max. absorbée par heure | 140.000 J |
| Energie résiduelle max. | 0,8 J |
| Force de rappel | 14 N |
| Poids du produit | 575 g |
| Mode de fixation | avec contre-écrou |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Matériau joints | NBR |
| Matériau corps | Acier zingué |
| Matériau tige de piston | Acier fortement allié |