


kit de butée EADP-ES-R3-16

N° de pièce: 2715501

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	16
Plage de réglage angle d'oscillation	0 ... 325 deg
Position de montage	indifférent
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-20 ... 60 °C
Température ambiante	0 ... 50 °C
Moment d'inertie JO	0,35 kgcm ²
Poids du produit	100 g
Mode de fixation	taraudé
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau butées	Bronze au béryllium nickelé
Matériau flasque	Alliage d'aluminium anodisé
Matériau support	Alliage d'aluminium anodisé