

union en T NEDU-L2R1-V10-M12G5-M12G5

N° de pièce: 2839867

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Selon la norme	EN 61076-2-101
Mode de fixation	vissable
Poids du produit	25 g
Connexion électrique 1	Connecteur femelle droit, M12x1, 5 pôles, codage A
Connexion électrique 3	Connecteur femelle droit, M12x1, 5 pôles, codage A
Plage de tension de service CC	0 ... 30 V
Intensité maximale admissible à 40 °C	4 A
Résistance aux tensions transitoires	1,5 kV
Degré de protection	IP65 IP67
Température ambiante	-25 ... 85 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur la matière	Conforme RoHS
Degré d'encrassement	3
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Matériau corps	TPE-U(PUR)
Couleur boîtier	noir
Matériau écrou-raccord	Zinc moulé sous pression nickelé
Matériau joints	FPM
Matériau contacts à fiche	Alliage de cuivre doré