


# kit axial EAMM-A-D80-80G

N° de pièce: 2946763

FESTO

convient pour les actionneurs électriques.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Couple transmissible	60 Nm
Poids du produit	1.990 g
Code d'interface, actionneur	D80B
Code d'interface, moteur	80G
Note sur la matière	Conforme RoHS