

écrou-raccord MCK-PK-4

N° de pièce: 2965

FESTO

Version métal.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	Taraudage M10x1
Pression de service sur la plage de température totale	0 ... 1 MPa
Pression de service plage de température complète	0 ... 10 bar
Pression de service sur la plage de température totale	0 ... 145 psi
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Raccord pneumatique 1	Pour diamètre extérieur de tuyau 6 mm pour raccord cannelé diamètre interne 4 mm avec écrou
Matériau écrou-raccord	Alliage d'aluminium de corroyage, anodisé
Note sur la matière	Conforme RoHS