



Electrodistributeur MZH-3-0,4-LED

N° de pièce: 30217

FESTO

Micro-Pneumatique, avec bobine et commande manuelle auxiliaire,
sans connecteur.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	3/2 monostable, fermé
Débit nominal normal	4 l/min
Pression de service	0 ... 7 bar
Conception	Siège plat
Degré de protection	IP40 avec connecteur femelle
Diamètre nominal	0,4 mm
Type de commande	direct
Temps de commutation Arrêt	13 ms
Temps de commutation Marche	5 ms
Facteur de marche	100%
Caractéristiques de bobine	24V DC: 0,55W
Fluide de service	Air comprimé sec, lubrifié ou non
Température du fluide	-5 ... 50 °C
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Poids du produit	20 g
Mode de fixation	à trou débouchant
Raccord pneumatique 1	Embase
Raccord pneumatique 2	Embase
Raccord pneumatique 3	Embase
Information matière joints	NBR
Information matière corps	Aluminium moulé sous pression