


# embase NAUE-1/4-NPT-1-ISO

N° de pièce: 30427

FESTO

avec plan de pose selon ISO 5599/I et connexion électrique intégrée  
prééquipée selon ISO 5599/II. Raccords en bas.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Pression de service	0 ... 16 bar
Agrément	UL - Recognized (OL)
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Mode de fixation	à trou débouchant
Raccord de pilotage 12	1/8 NPTF
Raccord de pilotage 14	1/8 NPTF
Raccord pneumatique 1	1/4 NPTF
Raccord pneumatique 2	1/4 NPTF
Raccord pneumatique 3	1/4 NPTF
Raccord pneumatique 4	1/4 NPTF
Raccord pneumatique 5	1/4 NPTF