


# Câble de connexion KDI-SB202-BU25

N° de pièce: 30437

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Plage de tension de service CA	$\leq 300$ V
Température ambiante pour câble non posés à demeure	-10 ... 80 °C
Température ambiante	-30 ... 80 °C
Poids du produit	210 g
Connexion électrique	Connecteur femelle droit/droit M12x1 / Sub-D à 5 pôles/à 25 pôles
Structure du câble	4 x 0,14 mm <sup>2</sup>
Diamètre de câble	4,5 ... 6,5 mm
Longueur de câble	5 m
Mode de fixation	avec écrou-raccord Clip
Information matière écrou-raccord	Laiton nickelé
Information matière corps	PBT
Information matière gaine de câble	PUR
Information relative aux matériaux : contacts à fiche	Alliage de cuivre doré