


# câble à connecteur femelle KMF-1-230AC-2.5

N° de pièce: 30936

FESTO

préconfectionné, pour pilotes électriques F.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Mode de fixation	sur électrodistributeur avec vis M3
Position de montage	indifférent
Poids du produit	170 g
Connexion électrique	Connecteur femelle
Tension de service nominale CA	230 V
Connexion du conducteur de protection	disponible
Longueur de câble	2,5 m
Diamètre de câble	6 mm
Structure du câble	3x0,75
Degré de protection	IP67 selon IEC 60529
Température ambiante	-20 ... 80 °C
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne sur les équipements basse tension Selon la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour les équipements électriques selon les prescriptions UK RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Matériau gaine du câble	PVC
Matériau corps	PC POM
Matériau contacts à fiche	Bronze