

accouplement EAMC-56-58-19-20

N° de pièce: 3181801

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre de support 1	19 mm
Diamètre de support 2	20 mm
Taille	56
Longueur nominale	58 mm
Position de montage	indifférent
Vitesse de rotation max.	5.500 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-25 ... 60 °C
Moment d'inertie	128 kgmm ²
Couple transmissible	60 Nm
Poids du produit	284 g
Note sur la matière	Conforme RoHS